


Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 35 242 0401
Beschreibung	Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09352420401

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	Han® PushPull (V14)
Bezeichnung	SCRJ
Komponente	Steckverbinder-Sets
Beschreibung	AIDA-konform 1 mm POF
Merkmale	intuitive Verriegelung

Ausführung

Schirmung	ungeschirmt
Kontaktanzahl	2
Verriegelungsart	PushPull
Hinweise	Beachten Sie bei der Installation eines PROFINET-Systems die PROFINET-Montagerichtlinie.
Lieferumfang	inkl. Gehäuse, SCRJ Einsatz und POF-Kontakte

Technische Kennwerte

Aderaußendurchmesser	≤2,2 mm
Durchmesser Ferrule	2,5 mm
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67



Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser	6,5 ... 9,5 mm
------------------	----------------

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff O-Ring	NBR
Werkstoff Kabeldichtung	TPE
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) IEC 61754-24 Steckgesicht
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	70,4 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85367000
GTIN	5713140054455



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

eCl@ss

27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
