

PEW 6 – die kleine, präzise

- vorzugsweise für konstruktiv kleine Verbinder im Crimbereich 0,03–2,5 mm² / AWG 32-14
- parallele Crimpbackenführung
- Crimpeinsatz wird auf den entsprechenden Verbinder angepasst
- kleine, kompakte Bauweise



Art. No. 616 667 3 1

PEW 6 – Small and exact

- Ideal for smaller connections 0.03–2.5 mm² / AWG 32-14
- Parallel jaw closure
- Die set is adjusted for the respective plug
- Compact form factor



Einfache Positionierung durch schwenkbare Kontaktaufnahme
Swivel locator for simple positioning



Art. No.	Anwendungsbereich <i>Range of applications</i>			Verbinder <i>Connectors</i>	Kapazität <i>Capacity</i> mm ²	Crimpeinsatz <i>Die set</i>	Kontaktaufnahme <i>Locator</i>	Profil <i>Profile</i>
	Zange brüniert <i>Tool burnished</i>	Crimp- einsatz <i>Die set</i>	Kontakt- aufnahme <i>Locator</i>					
616 001 3	•	•		HD 22	0,14–0,2 0,25–0,32			
616 001 3 1	•	•	•					
616 002 3	•	•		Modu IV	0,03–0,09 0,12–0,14 0,2–0,56			
616 002 3 1	•	•	•					
616 003 3	•	•		Micro Timer	0,2–0,5 0,35–0,75 0,5–1,0			
616 003 3 1	•	•	•					
616 011 3	•	•		offene Aderendhülsen <i>open ferrules</i>	0,5–1,0 1,5 2,5			
616 026 3	•	•		Mini-Fit	AWG 16 AWG 18 AWG 20–24			
616 026 3 1	•	•	•					
616 667 3	•	•		D-Sub, HD20, HDE	0,03–0,09 0,08–0,2 0,2–0,56			
616 667 3 1	•	•	•					
616 682 3	•	•		MQS	0,25 0,35 0,5			
616 682 3 1	•	•	•					