

Schraubkopf SPANNFIX zum Aufschrauben (M12 × 1,5) SET1

Art.-Nr.**9-252-K-SET1****Bezeichnung**

Schraubkopf SPANNFIX zum Aufschrauben (M12 × 1,5) SET1

Merkmale

für Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar

stufenlos feststellbare Schnellspannung

Qualitätsprodukt 100% Made in Germany

zum Aufschrauben für die Kugelgelenk-Halter 9-251, 9-261, 9-281

inklusive 5 Paar klettbare 50 mm Kunststoffbacken geriffelt, flexibler Druckverschluss (Dual Lock von 3M) Verbindung zum Wiederablösen, feste, stabile, präzise und punktgenaue Verbindung

Spannweite 70 mm

Spanntiefe 38 mm


Spanndruck 1470 N

inkl. Wechselbacken (Filz, Kork, Leder, Kunststoff geriffelt, Kunststoff glatt)

Aluminiumguss, pulverbeschichtet, dunkelgrau metallic

Orientierungsmaße ca 180 × 70 × 50 mm

Gewicht 560 g

**Anwendung und Technik**

Anschlussgewinde M12 × 1,5 mm (Sondergewinde).

Stückliste

SET1 bestehend aus:

9-252-K Schraubkopf SPANNFIX (Klett)

9-900-K50-FILZ Ersatzbacken zum Ankletten Filz/Klett 50 mm (Paar)

9-900-K50-KORK Ersatzbacken zum Ankletten Kork/Klett 50 mm (Paar)

9-900-K50-LEDER Ersatzbacken zum Ankletten Leder/Klett 50 mm (Paar)

9-900-K50-KST Ersatzbacken zum Ankletten Kunststoff geriffelt/Klett 50 mm (Paar)

9-900-K50-KSTG Ersatzbacken zum Ankletten Kunststoff glatt/Klett 50 mm (Paar)