



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom I_n 40 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



Best.-Nr. 411065

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411065>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FILS C40A
1P+N 6KA 30MA A

Serie/Typ: Lexic DX3

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010

EAN-Code: 3414970351883

Gewicht (netto): 0,254 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.31



Datenblatt
F01594EN-01.pdf



Zertifikat
LGOJTSGJXZ.pdf VDE

Bilder

