

## WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 800 x 1400 x 550 mm, 4 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt, Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen



**Artikelnummer: 240207**

### Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 800 x 1400 x 550 mm
- 4 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 500 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Mit niedriger Stellbügel
- Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- Boden
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Außeneinrichtung    Fahrradständer

Ständer Ausstattung

Anlehnbügel,  
Befestigungsösen für  
Diebstahlsicherung

Zweiradständertyp	Bügelparker	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Höhe	800 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Länge	1400 mm	Einstellwinkel	90 °
Tiefe	550 mm	Werbefläche	nein
Reifenbreite	55 mm	Material	Stahlrohr
Rohr-Ø	18 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Einstellplätze Anzahl	4	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Nutzung	einseitig	Farbe Ständer	silber
Stellbügel Ausführung	niedrig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	500 mm	Gewicht	37 kg
Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung		