

## VARIOfit Paletten-Stapelbügel

mit Klemmvorrichtung, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Auflast 300 kg, Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm, Nutzhöhe 1200 mm, Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 309574



VARIOfit



## VARIOfit Paletten-Stapelbügel

Paletten-Stapelbügel

- mit Klemmvorrichtung
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Auflast 300 kg
- Höhe 1200 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Nutzhöhe 1200 mm
- 3-fach stapelbar
- Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau



### Technische Details

Verpackungstyp Paletten-Stapelbügel

Tiefe 800 mm

Befestigungsart	Klemmvorrichtung	Auflast	300 kg
Material	Stahl	stapelbar	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Nutzhöhe	1200 mm	Farbe	blau // RAL5012
für Palettenmaße	1200 x 800 mm	Ausführung	Typ 1
Höhe	1200 mm	Gewicht	26 kg
Breite	1200 mm		

### Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
528957		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau