



TECHNIC 6500 E C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe TECHNIC

PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Anschlussschnittstelle mit
 Betriebsstundenzähler
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier
 Batterie
 Hohe Tankkapazität

GENERATOR SMART CARE ist eine
 Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren
 Generatoren der Marke verwendet werden
 kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM
 INNOVATIVEN APPLICATION Generator
 Smart Care ist eine digitale Lösung, die
 Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt
 entspricht den neuen Umweltvorschriften in
 Europa

Baureihe TECHNIC

Überlegene Kapazität und
 Widerstandsfähigkeit für den täglichen
 professionellen Einsatz.

TECHNIC 6500 E C5 RCD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	TECHNIC
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	6,3
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	6,9
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	99
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH440E_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektroanlasser
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	429
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,3

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A -
 Überlastschutz + Betriebsstundenzähler

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	95

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	98
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	598





ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe
Wartungsfreie Batterie

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
R05M	R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
3499231002575	RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
3499231005057	RKS7 - Wartungssatz für PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T inkl. Ölfflasche, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter
RH1	RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
RPM	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
RPQ	RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm ² Netzkabel
3499231000786	RLIFT2 - Zentraler Hebebügel für PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T