

Artikelnummer: 157256

Kurzbeschreibung: verrijdbaar ladeblok, 4 schuifladen, centrale vergrendeling, B 450 x D 520 x H 700 mm

Langbeschreibung: verrijdbaar ladeblok, 4 schuifladen, centrale vergrendeling, B 450 x D 520 x H 700 mm, met/zonder ESD-bescherming: Deze hoogwaardige rolcontainer is gemaakt van gepoedercoat staal in de kleur lichtgrijs (RAL 7035). Hij is uitgerust met 4 lades, die dankzij het centrale vergrendelingssysteem allemaal betrouwbaar tegen onbevoegde toegang kunnen worden beschermd. De bijpassende ladegrepen zijn gemaakt van geanodiseerd, optisch aantrekkelijk aluminium. Het is ideaal voor gebruik in de werkplaats en optioneel verkrijgbaar in een uitvoering met of zonder ESD-bescherming. De 4 lades van de rolcontainer zijn 100% uitschuifbaar en voorzien van geluidsarme en geluidsarme telescopische geleiders met kogelgelagerde kogellagers voor het soepel openen en sluiten. Elke lade heeft een hoog draagvermogen tot 60 kg per stuk. De levering van deze rolcontainer met 5 jaar garantie en afmetingen van 450 x 520 x 700 mm en een totale laadcapaciteit tot 150 kg is reeds volledig gemonteerd. Meer details: Ideaal voor de werkplaats Met 4 lades en wielen Afsluitbaar dankzij het centrale vergrendelingssysteem Opbouw van de lades: 100% uittrekbaar en met lichtlopende en geluidsarme telescoopgeleiders met kogelgelagerde kogelgelagerde schuifladen Levering reeds volledig geassembleerd Draagvermogen van de lades: max. 60 kg per lade in elk geval Totaal draagvermogen: max. 150 kg Lichaamsmateriaal: epoxy gepoedercoat staal Materiaal ladegrepen: elk geanodiseerd aluminium Kleur van de behuizing: lichtgrijs (RAL 7035) Afmetingen: elke B 450 x D 520 x H 700 mm per stuk Gewicht: 36,7 kg per stuk Garantie: 5 jaar per stuk Optioneel verkrijgbaar als uitvoering met of zonder ESD-bescherming

