

**Artikelnummer:** 170575

**Kurzbeschreibung:** USB-stick Zinky 3.0, tot 4,8 GB/s, duplexibel, waterdicht, opslagcapaciteit 128 GB

**Langbeschreibung:** USB-stick Zinky 3.0, tot 4.8 GB/s, duplexibel, waterdicht, verschillende geheugencapaciteiten: Stijlvol design en topprestaties: dat zijn de kenmerken van de Zinky 3.0 USB-stick, die u kunt bestellen met verschillende opslagcapaciteiten. De Zinky 3.0 heeft zijn oorspronkelijke naam te danken aan zijn aantrekkelijke zilveren behuizing met een zinklegering. Het beschermt dit praktische en veelzijdige opslagmedium betrouwbaar tegen water, stof en mechanische schade. De robuuste stick heeft een gesloten USB 3.0-poort en is voorzien van een praktisch oogje voor bevestiging aan een sleutelhanger of sleutelkoord. En de technische kenmerken van de USB-stick zijn ook indrukwekkend: Het is volledig duplex-capabel - gegevens kunnen dus in beide richtingen tegelijk worden overgedragen. Hij is ook volledig achterwaarts compatibel met USB 2.0 en bereikt als echte high-speed USB-stick een indrukwekkende opslagsnelheid tot 4,8 GB per seconde. Plug&Play elimineert de noodzaak om stuurprogramma's te installeren. De USB-stick Zinky 3.0 kan minstens 100.000 keer worden herschreven. Overigens kunt u er zeker van zijn dat uw opgeslagen bestanden ten minste tien jaar beschermd zijn tegen verlies.

**Prestatie-eigenschappen:**

- Snelle USB-stick met USB 3.0-interface
- Volledig achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Tot 4,8 GB/s overdrachtssnelheid
- Volledig duplexibel - gegevens kunnen in beide richtingen tegelijk worden overgedragen
- Gegevensbeveiliging gedurende ten minste 10 jaar
- Minstens 100.000 keer beschrijfbaar
- Plug&Play - geen stuurprogramma's nodig
- Compatibel met Windows, Mac en Linux

**Meer details:**

- Beschikbaar met verschillende opslagcapaciteiten
- Waterdicht en ongevoelig voor stof en trillingen
- Met praktisch bevestigingsoogje voor sleutelhanger of sleutelkoord
- Gesloten en dus beschermd USB 3.0-poort
- Materiaal behuizing: zinklegering
- Afmetingen: elk B 12 x D 39 x H 5 mm
- Gewicht: 6 g per stuk

