

Artikelnummer: 309019

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX 14/45, Triplex met vrije heffing, draagvermogen 1400 kg



Langbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX 14/45, Triplex met vrije heffing, draagvermogen 1400 kg: De elektrische stapelaar Pramac LX 14/45 Triplex heeft een vrije slag van 1510 mm. Met een grote hefhoogte van 4,5 meter en een draagvermogen van 1400 kg is de Pramac LX 14/45 elektrische meeloopstapelaar ideaal voor het werken op rekkensystemen en in productiehallen. De elektrische stapelaar Pramac LX 14/45 Triplex is met een vrije lift van 1510 mm leverbaar. De Pramac LX serie is ideaal voor professioneel magazijngebruik. Met een hefvermogen van 1400 kg en een zeer hoge hefhoogte van 4500 mm werkt de elektrische meeloopstapelaar Pramac LX 14/45 altijd betrouwbaar aan rekkensystemen en in productiehallen. Het rijden, tillen en neerlaten met de elektrische stapelaar Pramac LX 14/45 wordt nog gemakkelijker dankzij de ergonomisch geplaatste bedieningselementen. Met een vorklengte van 11500 mm en een krachtige hefmotor van 3,0 kW is de Pramac LX 14/45 ook geschikt voor transporttaken op middelgrote en grote oppervlakken. Technische details

- Ergonomisch geplaatste bedieningselementen
- Met vrije lift: 1510 mm
- Hefhoogte: tot 4,5 meter
- Draagvermogen: 1400 kg
- Het schilderen: Poedercoating
- Hefhoogte: 4500 mm
- vorklengte/breedte: 1150 / 560 mm
- Rijden met/zonder belasting: 5,5 / 6,0 km/u
- Hijzen met/zonder last: 0,13 / 0,17 m/s
- Neerlaten met/zonder belasting: 0,4 / 0,1 m/s
- tractiemotor: 1,2 kW
- hijsmotor: 3,0 kW
- Afmetingen: L 2001 x B 850 x H 2132 mm.
- gewicht: 525 kg

