

# Anschlussbox für M8 × 1; 4-polig; 8 Ports

## ZAA07R602

Bestellnummer



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Versorgungsspannung 18...30,2 V

#### Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, 8 Ports
Anschlussart 1	M8 × 1, 4-polig
Anzugsdrehmoment	M8: 0,4 Nm +0,1 Nm
Kabellänge	10 m
Kabeldurchmesser	9,6 mm
Aderquerschnitt	0,34 / 0,75 mm <sup>2</sup>
Anzeige	LED
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-20...70 °C
Gehäusematerial	Kunststoff
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PVC
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	12 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	12 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrlänge)	2 m/s
Beschleunigung	5 m/s <sup>2</sup>
Biegezyklen	> 2000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Passende Anschluss-technik-Nr.

**7s**

#### ● Hohe Schutzart (IP67)

