





Metalowy kanister na paliwo CLASSIC 20 I

kolor: oliwkowozielony, powłoka proszkowa



Opis:

Metalowy kanister na paliwo CLASSIC 20 I, kolor: oliwkowy, z dopuszczeniem UN, na benzynę, olej napędowy i inne substancje niebezpieczne

- z dopuszczeniem UN do transportu substancji niebezpiecznych
- powłoka proszkowa, można stosować do paliwa E10, wykonanie ze stali 0,9 mm
- z opatentowanym kołkiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem kanistra
- Minimalny czas opróżniania dzięki szerokiemu kanałowi odpowietrzającemu
- uchwyty z pasmowym zgrzewem zapewniają wytrzymałość
- specjalne otwory w uchwycie pozwalają na zamocowanie wylewki za pomocą obejm i śrub
- wysokiej jakości wewnętrzna powłoka lakiernicza chroni przed korozją i rozkładem zawartości przy dłuższym przechowywaniu w stanie napełnionym
- do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zał
- oddzielne akcesoria: Wylewki, system zasysania, system napełniania, uchwyt na kanister nr art. 435500 i etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- Nr dopuszczenia: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
- w = średnica wewn. otworu wlewu = 45 x 35 mm
- t = głębokość=165 mm b = szerokość=343 mm h = wysokość=469 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	434701
GTIN	4007228704495
Taryfa celna	73102990
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	oliwka
Objętość w l	20
Masa (kg)	4,28
D x S x W (mm)	165 x 343 x 469

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Masa brutto OJ (kg)	21,4
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	12
Liczba warstw	4

kartony/warstwa	3
Masa (kg)	276,8

