



Beschreibung:

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot, mit Überlauftrand und Sieb

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- mit Überlauftrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): $s = \varnothing$ der Siebeinlage = 50 mm
- Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958100)
- $w = \varnothing$ der Trichteröffnung = 208 mm
- $e = \varnothing$ des Einfüllstutzens = 20 mm
- Fassungsvermögen 2,0 L

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	951201
GTIN	4007228951202
Zolltarif	39241000
Verpackungseinheit (VE)	10

Farbe	rot
Volumen in L	2,00
Gewicht (kg)	0,11
T x B x H (mm)	208 x 208 x 218

Umverpackung

Inhalt in Stück	10
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Bruttogewicht VE (kg)	1,435
-----------------------	--------------

Palette

Anzahl an Kartons	36
Anzahl an Lagen	6
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartons pro Lage	6
Gewicht (kg)	71,66