


Magnesy z SmCo – forma A

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu SmCo.

Wersja:

Obudowa ocynkowana.

Wskazówka:

Magnes trwały, system z osłoną. Magnesy trwałe z rdzeniem SmCo posiadają trzy- do pięciokrotnie wyższą siłę przyczepności w porównaniu z magnesami AlNiCo lub ferrytowymi.


Zakres temperatury:

maks. 200 °C.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Powierzchnia przylegająca

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	H	Siła przyczepności N
K0550.01	A	6 ±0,15	4,5	5
K0550.02	A	8 ±0,15	4,5	11
K0550.03	A	10 ±0,15	4,5	20
K0550.04	A	13 ±0,15	4,5	40
K0550.05	A	16 ±0,15	4,5	60
K0550.06	A	20 ±0,15	6	90
K0550.07	A	25 ±0,15	7	150
K0550.08	A	32 ±0,20	7	220