


ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 300m

Artikelnummer	21.15.0004
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.0004
EAN (Einzelstück)	7611990180073



Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung

- Twisted Pair Installationskabel
- Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
- Impedanz: 100 Ohm
- 300 Meter auf Holztrommel
- 3P zertifiziert
- Aufbau: 8 Adern, Massivdraht, Kupfer, AWG-23
- Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
- Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel

Produkttyp	Installationskabel
Farbe	grau
Länge	300 m
Inhalt	300 m
Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat7 / Class F
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 23
Aderntyp	Massivdraht
Kabel LSOH	ja
Brandschutzklasse	Eca
Gewicht	14.97 kg
Verpackungshöhe	240 mm
Verpackungsbreite	380 mm
Verpackungstiefe	400 mm
Paketgewicht	17.39 kg