

ZARGES Arbeitspodest

Grundmodul A, Podest aus Aluminium, Podest Höhe 200 mm, 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)

Artikelnummer: 203410



10 YEARS WARRANTY



ZARGES Modul-Arbeitspodeste

Grundmodul

Arbeitspodest

- Grundmodul A
- Podest aus Aluminium
- Podest Höhe 200 mm
- 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 550 x 250 mm
- Gewicht 2,2 kg
- gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------|---------------|------------------|-----------|
| Steigtechnik | Arbeitspodest | Material Podest | Aluminium |
| Modul | Grundmodul A | Sicherheitsbügel | nein |
| Höhe Podest | 200 mm | fahrbar | nein |

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------|--|
| Stufen Anzahl | 1 | klappbar | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n) | Garantie | 10 Jahre |
| Tiefe Stufen | 250 mm | Norm | DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694) |
| Breite Stufen | 550 mm | Gewicht | 2,2 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 203422 |  | Übersteigsmodul für Modul-Arbeitspodest, Länge 1 m |
| 203725 |  | Rollensatz, für Arbeitspodest |
| 203726 |  | Bodenwinkel für Modul-Arbeitspodest |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 524130 |  | Querrollladenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 430 mm, 5 Ordnerhöhen, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| 526691 |  | Aktenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3008 x 304 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 3 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 531194 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 735 x 475 mm, Plattform aus Stahl mit Gummibelag, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung |