

Zebra XSLate L10, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixel, 128 GB, 8 GB, Windows 10 Pro, Schwarz

8.192 MB - 2,4 GHz - 128 GB - 25,6 cm - 10,1" - 1.920*1.200

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Tablet-PCs |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | RTL10C0-0A11X1X |



Beschreibung

Zebra XSLate L10. Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-1135G7. Speicherkapazität: 8 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 2 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 1,3 kg. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Prozessor | i5-1135G7 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Produktfarbe | Schwarz |

