


PARA CONE 14

Pendelleuchte, LED GU10 51 mm, rund, schwarz/gold, Ø/H 13,3/14, inkl. 1Phasen-Adapter schwarz

Wer eine besonders warme Lichtwirkung wünscht, sollte den konisch geformten Reflektor des PARA CONE 14 Pendelleuchte wählen. Die Lampe in Schwarz lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl anderer PARA CONE Lampen zur Leuchtenwolke kombinieren. Auch das QPAR51 Leuchtmittel lässt sich dank der GU10 Fassung einfach austauschen. Und nicht zuletzt besticht das aus Stahl gefertigte Gehäuse durch seine robuste Qualität. Erleben Sie PARA CONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 143990 |
| Fassung | GU10 |
| Anzahl Fassungen | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Schiene Decke |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 35 W |
| Farbe | schwarz |
| Lichtaustritt | direkt |
| Höhe | 14 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Pendellänge | 150 cm |
| Nettogewicht | 0.427 kg |
| Bruttogewicht | 0.724 kg |
| BIG WHITE Seite | 509 |

Leuchtmittlempfehlung

| | |
|---------|---|
| 1005077 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, schwarz |
| 1005083 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, schwarz |
| 1006321 | LED Leuchtmittel , T32, GU10, 2600K, dimmbar |
| 1005080 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz |