

**Artikelnummer:** 129955

**Kurzbeschreibung:** Handkarren mit Bordwänden,  
2-Achser, 1130 x 635 mm

**Langbeschreibung:** Handkarren mit Bordwänden,  
2-Achser, 1130 x 635 mm: Aus Stahlrohr (a'Ëœ  
26,9 x 1,75 mm), fest verschwei sst. Räder mit  
Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl  
und Quadratrohr. Mit Drehschemel-Lenkung.  
Deichsel mit Sicherheitshandgriff und  
automatischer, gedämpfter Rückstellung in  
Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf  
die Vorderräder wirkend. Boden aus rutsch- und  
wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in  
Enzianblau (RAL 5010). Geländerhöhe: 220 mm

Ladefläche: 1130

x 635 mm

Au ssenma ss: 1370 x 700 mm

Ladeflächenhöhe: 350 mm

Tragkraft: 400 kg

Rad a'Ëœ: 260 x 85 mm

Eigengewicht: 58 kg

**EAN/GTIN:** 4250448503731

