

Bauer bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 850 x 1200 x 1200 mm, capacité 1 m³, structure en acier, avec laquage en RAL6011 vert réséda

Numéro d'article: 210828

Bauer Benne modulaire

bac gerbable





- hauteur x longueur x largeur 850 x 1200 x 1200 mm
- capacité 1 m³
- force 1000 kg
- structure en acier
- avec laquage en RAL6011 vert réséda
- parois plein
- fond plein
- triple gerbable
- avec œillets de grue
- soubassement fourreaux pour fourche
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 195 mm
- écartement fourreaux de fourche 616 mm
- poids 184 kg

Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	écartement fourreaux de fourche	616 mm
capacité	1 m ³	dispositif de support	oillet de grue
hauteur	850 mm	charge	1000 kg
longueur	1200 mm	gerbable	oui
largeur	1200 mm	emboîtable	non

matériau	acier	surface	laqué
norme européenne	non	couleur	vert réséda // RAL6011
structure de cloison	plein	couvercle	non
soubassement	plein	équipement bac	œillets de grue
possibilité de passage au-dessous	oui	convient pour aliments	non
soubassement	fourreaux pour fourche	considération comme matière dang	non
hauteur des fourreaux de fourche	60 mm	exécution couleur	vert réséda // RAL6011
largeur des fourreaux de fourche	195 mm	Poids	184 kg

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
210742		barre de protection anti-collision, élément : droit, convient pour le intérieur, hauteur x longueur 86 x 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheiller dans la plaque de fond, 4 perçages préparés
240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium