

bac de rétention PE classic-line

pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 405 l, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1300 x 1300 mm, fourreaux pour fourche



5 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 235736

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et agressives
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 4 x 200 litres
- volume de rétention 405 l
- hauteur x largeur x profondeur 350 x 1300 x 1300 mm
- en polyéthylène, coloris bleu
- bac s. caillebotis
- fourreaux pour fourche
- préhension 2 côtés
- 5 années de garantie







Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	1300 mm
type de bac de rétention	bac de rétention PE	matériau	polyéthylène
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
volume de rétention	405 l	équipement bac de rétention	aucun

capacité	fût 4 x 200 litres	possibilité d'entrée	2 côtés
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et agressives	soubassement	fourreaux pour fourche
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	350 mm	garantie	5 années
largeur	1300 mm	Poids	38 kg

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène