

chariots 2 ridelles

force 250 kg, plateau longueur x largeur 950 x 445 mm, plateforme en bois multiplis, rehausse 2 ridelles (paroi pleine), 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 239100

chariots 2 ridelles

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 950 x 445 mm
- hauteur de charge 160 mm
- plateforme en bois multiplis
- rehausse 2 ridelles (paroi pleine)
- hauteur x longueur x largeur 890 x 1130 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariots 2 ridelles	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc
hauteur de charge	160 mm	Diamètre de roue	100 mm
longueur de plateau	950 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec

		freins
largeur de plateau	445 mm	hauteur 890 mm
matériau de plateforme	bois multiplis	longueur 1130 mm
rehausses	2 ridelles (paroi pleine)	largeur 500 mm
matériau de châssis	acier	2 pièce
surface de châssis	avec revêtement en plastique	Poids 19,6 kg