

## Cascoo roulette fixe

force 100 kg, avec bandage TPE,  
diamètre 100 mm, moyeu avec  
palier lisse, longueur moyeu 40 mm,  
jante en polypropylène, fixation  
avec panneau

Numéro d'article: 243540



roulette fixe

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 100 mm
- moyeu avec palier lisse
- longueur moyeu 40 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	palier lisse
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette fixe	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	100 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	40 mm
Ø de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm

matériau de jante polypropylène

Poids 0,373 kg