

Scangrip Spot de chantier sur batterie FLOOD LITE M

boîtier en plastique, Ampoule : DEL COB, avec Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1, angle de rayonnement 120 °, avec batterie

Numéro d'article: 254557



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Spot de chantier sur batterie

- idéal pour une utilisation dans des conditions de travail quotidien difficiles
- hauteur x largeur x profondeur 163 x 275 x 47 mm
- boîtier en plastique
- Ampoule : DEL COB
- avec Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1
- durée d'éclairage 2 - 20 h
- angle de rayonnement 120 °
- Avec variateur en continu
- durée de charge 5 h
- affichage avec affichage de charge
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur,

projections d'eau dans toutes les directions

- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	Affichage	affichage de charge
type de lampe	Spot de chantier sur batterie	équipement lampe	Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1
convient pour (application)	l'utilisation dans des conditions de travail difficiles	fonction lampe	Avec variateur en continu
type d'ampoule	DEL COB	matériau de boîtier	plastique
Durée d'éclairage	2-20 h	hauteur	163 mm
flux lumineux	200-2000	largeur	275 mm
avec variateur	oui	profondeur	47 mm
angle de rayonnement	120 °	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
alimentation	batterie	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
type de batterie	lithium-ions	garantie	3 années
capacité de batterie	5 Ah	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
Durée de charge	5 h	Poids	1,7 kg
longueur de câble	1 m		