

stumpf

armoire universelle

Serie 2000

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette de rétention, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 530123



stumpf Armoire d'outillage Serie 2000

avec tablettes de rétention

armoire universelle

- convient pour entreprises industrielles et artisanales ainsi qu'ateliers et laboratoires
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm
- force par plateau 50 kg
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- en tôle fine de qualité, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette de rétention
- double porte battante
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL5010 bleu gentiane

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| type de meuble | armoïre | surface de face avant | finition peinture époxy |
| type d'armoïre | armoïre universelle | verrouillable | oui |
| convient pour (secteurs) | entreprises industrielles et artisanales, ateliers, laboratoires | système de fermeture | serrure à cylindre |
| convient pour (produit/matériau) | outillages, petites pièces, bidons, équipements de laboratoire | fonction de fermeture | Mécanisme de fermeture 3 points |
| type de porte | double porte battante | soubassement | socle |
| hauteur | 1800 mm | matériau | acier |
| largeur | 1000 mm | matériau de finition | soudé |
| profondeur | 500 mm | stabilité / renfort / entretoise | portes avec profilé en caisson intérieur |
| équipement armoïre | tablettes | surface de tablette | galvanisé |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| type tablette/niveau | tablette de rétention | angle d'ouverture de porte | 105 ° |
| charge tablette | 50 kg | poignée | poignée tournante |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | roulant | non |
| couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 | garantie | 5 années |
| surface de corps | finition peinture époxy | Poids | 75,9 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 521993 |  | tiroirs pour armoire d'atelier, en RAL7035 gris clair |
| 522036 |  | tablette en acier pour armoire d'atelier, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, force 30 kg, en acier |
| 946374 |  | revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, en noir |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221133 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221318 |  | papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris |
| 221350 |  | bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft |
| 222682 |  | pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge |