

VARIOfit **diable de manutention**

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 480 x 147 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 531484



VARIOfit



5 YEARS WARRANTY



VARIOfit Diable de manutention

Pelle extra large

diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 147 mm
- hauteur x largeur 1185 x 685 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| appareil de manutention | diable de manutention | patins pour escaliers | non |
| type de diable de manutention | diable de manutention | pneumatique | air |
| charge | 250 kg | roulement | roulement à billes |
| largeur de pelle | 480 mm | Ø de roue | 260 mm |
| profondeur de pelle | 147 mm | matériau de jante | tôle d'acier |
| matériau | acier | poignée de sécurité | oui |
| matériau de finition | soudé | hauteur | 1185 mm |
| surface | finition peinture époxy | largeur | 685 mm |
| couleur | bleu gentiane // RAL5010 | garantie | 5 années |
| rabattable | non | Poids | 18 kg |

Accessoires

500327



Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique