

# M 1/2" Steckschlüssel-Satz




TLG  
95

568 x 398



Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit
1	911.1306	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 6 mm	1	15	911.1379	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60	1	27	911.1365	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T40	1
2	911.1307	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 7 mm	1	16	911.1380	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB70	1	28	911.1366	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T45	1
3	911.1308	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 8 mm	1	17	911.4514	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M8, Länge 55 mm	1	29	911.1367	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T50	1
4	911.1309	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9 mm	1	18	911.4515	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M9, Länge 55 mm	1	30	911.1368	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55	1
5	911.1310	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10 mm	1	19	911.4516	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10, Länge 55 mm	1	31	911.1369	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T60	1
6	911.1312	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12 mm	1	20	911.4551	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10.1, Länge 55 mm	1	32	911.1370	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70	1
7	911.1314	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14 mm	1	21	911.4517	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M12, Länge 55 mm	1	33	911.1340	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M5, 55 mm	1
8	911.1317	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm	1	22	911.4518	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, Länge 55 mm	1	34	911.1341	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M6, 55 mm	1
9	911.1373	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27	1	23	911.4519	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M14, Länge 55 mm	1	35	911.1342	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M8, 55 mm	1
10	911.1374	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30	1	24	911.1348	1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 55 mm	1	36	911.1313	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 55 mm	1
11	911.1375	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40	1	25	911.1363	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T27	1	37	911.1343	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm	1
12	911.1376	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45	1	26	911.1364	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T30	1	38	911.1344	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm	1
13	911.1377	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50	1					39	911.1345	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm	1
14	911.1378	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55	1					40	911.1346	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 55 mm	1
								41	911.5306	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M17, 55 mm	1
								42	911.4335	1/2" Torx-E-Stecknuss, E12	1
								43	911.4336	1/2" Torx-E-Stecknuss, E14	1
								44	911.4322	1/2" Torx-E-Stecknuss, E16	1
								45	911.4323	1/2" Torx-E-Stecknuss, E18	1



Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit
46	911.4324	1/2" Torx-E-Stecknuss, E20	1	65	917.1227	1/2" Sechskant-Stecknuss, 27 mm	1	82	515.0992	SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 17 mm	1
47	911.4325	1/2" Torx-E-Stecknuss, E22	1	66	917.1344	1/2" Sechskant-Stecknuss, 28 mm	1	83	515.0993	SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 19 mm	1
48	911.4326	1/2" Torx-E-Stecknuss, E24	1	67	917.1230	1/2" Sechskant-Stecknuss, 30 mm	1	84	515.0994	SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 21 mm	1
49	917.1210	1/2" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	68	917.1232	1/2" Sechskant-Stecknuss, 32 mm	1	85	150.1705	1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss, 30 mm	1
50	917.1211	1/2" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	69	515.1010	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 10 mm	1	86	150.1706	1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss, 32 mm	1
51	917.1212	1/2" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	70	515.1011	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 11 mm	1	87	150.1704	1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss, 34 mm	1
52	917.1213	1/2" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	71	515.1012	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 12 mm	1	88	150.1707	1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss, 36 mm	1
53	917.1214	1/2" Sechskant-Stecknuss, 14 mm	1	72	515.1013	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 13 mm	1	89	515.1133	1/2" Kraft-Kugelgelenk	1
54	917.1215	1/2" Sechskant-Stecknuss, 15 mm	1	73	515.1014	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 14 mm	1	90	911.1250	1/2" Kardangelenke	1
55	917.1216	1/2" Sechskant-Stecknuss, 16 mm	1	74	515.1015	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15 mm	1	91	911.1202	1/2" Verlängerung, 125 mm	1
56	917.1217	1/2" Sechskant-Stecknuss, 17 mm	1	75	515.1016	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 16 mm	1	92	911.1381	1/2" Kipp-Verlängerung, 50 mm	1
57	917.1218	1/2" Sechskant-Stecknuss, 18 mm	1	76	515.1017	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 17 mm	1	93	911.1203	1/2" Verlängerung, 250 mm	1
58	917.1219	1/2" Sechskant-Stecknuss, 19 mm	1	77	515.1018	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 18 mm	1	94	920.1290	1/2" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
59	917.1220	1/2" Sechskant-Stecknuss, 20 mm	1	78	515.1019	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm	1	95	917.1455	1/2" Gelenk-Steckgriff	1
60	917.1221	1/2" Sechskant-Stecknuss, 21 mm	1	79	911.0908	1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14 mm	1				
61	917.1222	1/2" Sechskant-Stecknuss, 22 mm	1	80	911.0909	1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm	1				
62	917.1223	1/2" Sechskant-Stecknuss, 23 mm	1	81	911.0911	1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 19 mm	1				
63	917.1224	1/2" Sechskant-Stecknuss, 24 mm	1								
64	917.1343	1/2" Sechskant-Stecknuss, 26 mm	1								