

TESA Klebeband tesapack 4024, HiTack Acrylic, 38mm x 66m, transparent

Artikelnummer: 715

Hersteller: TESA

Hersteller-Artikelnummer: TE-4024-38-TRA



Artikelbeschreibung:

tesapack® 4024 HiTack mit sehr hoher Anfaßklebekraft und optimaler Verschlusssicherheit

Das tesa 4024 HiTack hat eine speziell von tesa entwickelte Acrylat-Klebmasse (HiTack) und ist damit besonders stark haftend beim ersten Kontakt mit der Kartontage. Die lange andauernde Kraft der Acrylat-Klebmasse sorgt für Spitzenleistungen in der Disziplin `Verschlusssicherheit` auch auf langen Transportwegen mit extremen Temperaturen.

BESCHAFFENHEIT:

Die Basis des Verpackungsklebandes ist eine PP-Folie mit einer Acrylat-Klebmasse. Ideal zum Verschluss von mittelschweren und schweren Packstücken

REISSFEST:

Sehr gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.

GERÄUSCHARM:

Durch seine sehr leise Verarbeitungsmöglichkeit ist es auch ideal für Verpackungsautomaten.

HOHE KLEBEKRAFT:

Die hohe Klebekraft von Tesapack 4024 sorgt dafür, daß Ihre Pakete sicher verschlossen ans Ziel kommen.

- Trägermaterial: Polypropylen
- beste Klebeeigenschaften durch speziell von tesa entwickelte Acrylat-Klebmasse
- Gesamtdicke: 52my
- Reißkraft: 45N/10mm
- Reißdehnung: 140%
- Klebekraft/Stahl: 3N/10mm
- Breite 38mm
- Bandlänge 66 meter
- Kerndurchmesser 76 mm
- Farbe: Transparent
- Markenqualität