

Información sobre productos

09 11 240

Alicate universal de fuerza "Lineman"

Modelo americano

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Gran multiplicación para un corte fácil
- Un 50 % menos de esfuerzo, comparado con los alicates universales convencionales, gracias al efecto palanca optimizado
- Con dispositivo auxiliar para pasar cable por la ranura de la articulación
- Con punto universal de crimpado a mandril debajo de la articulación
- Tipo macizo para esfuerzos máximos, de empleo universal
- Forma de mango ergonómicamente optimizada para tener un óptimo contacto con la mano y trabajar sin cansarse
- Zona de agarre especialmente eficaz con dentado en cruz en la boca de los alicates – para agarrar y tirar fuertemente
- Zona de agarre adicional por debajo de la articulación, para apalancar y presionar con fuerza
- Para cortar alambre blando y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	09 11 240
EAN	4003773071952
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	435 g
Dimensiones	240 x 55 x 17 mm
Norma	DIN ISO 5746 ASME B107.20
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,6 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



09 11/12 240: Dispositivo mandril universal de crimpado debajo de la articulación.