

Información sobre productos

44 31 J42


Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

En ángulo de 45°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- En referencia a DIN 5256 C y DIN 5256 D, pero en ángulo de 45°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



 45°

Información general

Núm. de artículo	44 31 J42
EAN	4003773066989
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	465 g
Dimensiones	310 x 50 x 50 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	Ø 85 – 140 mm
Puntas (diámetro)	Ø 3,2 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.