

## Productinformatie

# 87 00 100 BK

## KNIPEX Cobra® XS

Pijp- en waterpomptang

DIN ISO 8976



- Optimale bereikbaarheid in de kleinste ruimtes: Bijzonder compact ontwerp, zeer slanke kop
- Fijnverstelling met één hand voor het eenvoudigste aanpassen aan verschillende werkstukafmetingen door aanschuiven
- Duurzaam veilig grijpen dankzij de hoge slijtageweerstand
- Grijpcapaciteit Ø 28 mm (1"), sleutelbreedte tot 24 mm – bij een lengte van slechts 100 mm
- Doorgestoken scharnier: zeer stevig en belastbaar door de dubbele voering
- Grijpoppervlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden circa 60 HRC
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Detailverstelling met 11 stelposities



### Algemeen

Artikel-nr.	87 00 100 BK
EAN	4003773085843
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	ruwe oppervlakken met reliëf
gewicht	87 g
Afmetingen	100 x 30 x 10 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Instelposities	11
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	24 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 28 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Zelfklemmend en belastbaar – zoals een volwaardige KNIPEX-waterpomptang

