

BS-ROLLEN

zwenkwiel

draagvermogen 80 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 50 x 19 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 139510

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 80 kg
- met kunststof-banden
- diameter x breedte 50 x 19 mm
- schroefgatafstand 46x46/38x38 mm, schroefgat-Ø 6,2 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 36 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	apparaatwiel	wielbreedte	19 mm
bouwmodel	zwenkwiel	uitlading	36 mm
draagvermogen	80 kg	lengte plaat	60 mm
banden	kunststof	breedte plaat	60 mm
diameter wiel	50 mm	afstand schroefgat	46x46/38x38 mm
materiaal velg	kunststof	diameter schroefgat	6,2 mm

wiellager	glijlager	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
bevestigingselement	plaat	kleur velg	zwart
elektrisch geleidend	nee	hoogte	75 mm
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,28 kg
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken