

Schake

hauteur x longueur 1000 x 2000 mm
NOX

en plastique, coloris jaune/noir

Numéro d'article: 150166



Schake Barrière NOX

convient pour le extérieur

- hauteur x longueur 1000 x 2000 mm
- en plastique, coloris jaune/noir
- testé selon TL Absperrtechnik 97 (prescriptions allemandes pour les dispositifs de délimitation d'accès)

Détails techniques


| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| sécurisation de la circulation | système de barrières | matériau | plastique |
| système de barrières | Clôture | couleur | jaune/noir |
| type de clôture | | Adaptateur de lampes | non |
| lieu d'utilisation | extérieur | certification | testé TL Absperrtechnik 97 |
| hauteur | 1000 mm | Poids | 14,5 kg |
| longueur | 2000 mm | | |

Accessoires

150129



Embase pour barrière, hauteur x largeur x profondeur 120 x 790 x 400 mm, en plastique recyclé, coloris noir

| | | |
|--------|---|---|
| 150132 |  | Traverse de stockage et de transport pour barrière, hauteur x largeur 180 x 1150 mm, équipé de espace pour 20 barrières, en acier galvanisé à chaud |
|--------|---|---|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221169 |  | bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune |
| 221212 |  | casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc |
| 221266 |  | gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 369088 |  | poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein |
| 527154 |  | balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux |
| 529543 |  | corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc |