

VARIOfit chariot à plateaux

force 400 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 995 x 695
mm, plateau(x) en tôle, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
 aux rayures en RAL5010 bleu
 gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203108



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux

3 plateaux en tôle

chariot à plateaux

- force 400 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 995 x 695 mm
- plateau(x) en tôle
- plateau(x) avec rebord antichute
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)

- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	400 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	995 mm	rabattable	non
largeur de plateau	695 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	tôle	Ø de roue	200 mm
force plateau	200 kg	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
équipement plateau(x)	rebord antichute	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	950 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	garantie	12 années
matériau de finition	soudé	Poids	60 kg
norme européenne	non		

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

551468



carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg