

Cemo PE-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume 120 l, hoogte x breedte x diepte 180 x 1200 x 800 mm, Gemaakt met geperforeerde plaat met trechters voor extra stabiliteit van polyethyleen, glad legbord



Artikelnummer: 220808

Cemo Opvangbak

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor kleinemballage
- opvangvolume 120 l
- hoogte x breedte x diepte 180 x 1200 x 800 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met geperforeerde plaat met trechters voor extra stabiliteit van polyethyleen
- glad legbord
- Plaatsbesparend stapelbaar









Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	zwart
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	geperforeerde plaat
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	polyethyleen
opvangvolume	120 l	onderbouw	glad legbord
capaciteit	kleinemballage	onderrijdbaar	nee

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	stapelbaar	ja
hoogte	180 mm	nestbaar	ja
breedte	1200 mm	verrijdbaar	nee
diepte	800 mm	gewicht	12,8 kg
materiaal	polyethyleen		

Gerelateerde Producten

220811		oprijplaat voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 200 x 1260 x 800 mm, draagvermogen 300 kg
220813		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 25 l volume, van polyethyleen
220814		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 25 l volume, van polyethyleen
220815		opvangbakverbinder voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 15 x 1140 x 15 mm, met kort
220816		opvangbakverbinder voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 15 x 1540 x 15 mm, met lang
220817		kruisverbinding voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 35 x 115 x 115 mm

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525756		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm