

Hymer rolsteiger 8373

reikhoogte 5,4 m, steigerhoogte 4,64 m, 2 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 3,4 m, platform breedte x diepte 2950 x 1300 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239925



HYMER



10 YEARS WARRANTY

rolsteiger

- reikhoogte 5,4 m
- steigerhoogte 4,64 m
- 2 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 3,4 m, platform breedte x diepte 2950 x 1300 mm
- 4 x 8 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 zijsteunen
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 150 kg/m²
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- steigergroep 2

- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 250,6 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
steigertype	rolsteiger		150 kg/m ²
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
steigerhoogte	4,64 m	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
standhoogte	3,4 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
	5,4 m	steigergroep	2
platforms aantal	2	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
breedte platform	2950 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	1300 mm	balustrade	ja
sporten aantal	4 x 8	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	per platform 1 luik	garantie	10 jaar
draagarm aantal	4 stuks	gewicht	250,6 kg