

Cascoo bokwiel

draagvermogen 300 kg, met
elastiek-banden, naaf met rollager,
diameter 160 mm, naaf lengte 59
mm, velg van polyamide,
bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243400



bokwiel

- draagvermogen 300 kg
- met elastiek-banden
- naaf met rollager
- diameter 160 mm
- naaf lengte 59 mm
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 105x84/76 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	nee
banden	elastiek	naaf lengte	59 mm
wiel-ø	160 mm	afstand schroefgat	105x84/76 mm

materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	rollager	gewicht	1,63 kg