

## Cascoo

### Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total



force 80 kg, avec bandage TPE, diamètre 80 mm, moyeu avec Palier de pivotement, longueur moyeu 40 mm, frein total, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243544

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total

- force 80 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 80 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 40 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	trou de fixation
modèle	Roulette pivotante	trou de fixation	13 mm
charge	80 kg	matériau de boîtier	acier inoxydable
pneumatique	TPE	frein	frein total
Ø de roue	80 mm	longueur de moyeu	40 mm

matériau de jante polypropylène

Poids 0,486 kg