

## opzetkast voor locker

1 vakken, vak breedte 250 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 250 x 500 mm, vleugeldeur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit, front van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit



Artikelnummer: 266991



### opzetkast voor locker

- 1 vakken
- vak breedte 250 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 250 x 500 mm
- vleugeldeur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit
- front van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit

### Technische details

type kast	opzetkast	afsluitbaar	ja
voor kasttype	locker	sluitsysteem	cilinderslot
vakken	1 stuks	materiaal romp	staal
hoogte	500 mm	oppervlak romp	gemoffeld

breedte	250 mm	kleur romp	verkeerswit // RAL9016
binnenhoogte	471 mm	materiaal front	staal
diepte	500 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	250 mm	kleur voorkant	verkeerswit // RAL9016
type deur	vleugel deur	opstelling	wand
deuraanslag	rechts	titel kasten	\$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren
openingshoek deur	110 °	norm	niveau B volgens DIN 4547-2   Inbraakwerend
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	gewicht	5,02489 kg
doorgangmaat deur (li.)	433 mm		