


## hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 835 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 370123



hofsysteem  
REGALSYSTEME



## hofsysteem-inhaakstelling

### Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 835 mm
- veldlast 2500 kg
- vaklast 330 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 800 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen



- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details















|                                  |                 |                                   |   |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| meubeltype                       | stelling        | legborden / niveaus<br>uitrusting | veiligheidsrand   |
| stellingtype                     | systeemstelling | gebruik                           | eenzijdig   |
| stellingsysteem                  | kliksysteem     | legbord-/niveautype               | Stalen bodem  |
| stellingveld                     | aanbouwveld     | oppervlak legbord                 | verzinkt  |
| materiaal                        | staal           | oppervlak standaard               | verzinkt  |
| hoogte                           | 2500 mm         | opstelhoek uitrichting            | recht   |
| breedte                          | 1310 mm         | stabiliteit/versteviging/schoren  | diagonaalschoren  |
| diepte                           | 835 mm          | staander uitrusting               | voetplaten,<br>profielafdekplaten aan bovenzijde                            |
| vaklast                          | 330 kg          | inhoud levering                   | aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| veldlast                         | 2500 kg         | kleur uitvoering                  | verzinkt  |
| legborden / schappen<br>aantal   | 6 stuks         | levering                          | gedemonteerd  |
| vakbreedte                       | 1300 mm         | certificering                     | GS // RAL-keurmerk  |
| vakdiepte                        | 800 mm          | garantie                          | 5 jaar  |
| in hoogte verstelbaar<br>legbord | 25 mm           | gewicht                           | 107,41 kg   |

## Gerelateerde Producten



100736





bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1300 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150122 |    | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs   |
| 150123 |    | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 304832 |    | systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 835 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag                                       |
| 322437 |    | systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 835 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 589641 |    | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 800 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand  |
| 589812 |    | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand   |
| 592067 |    | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm   |
| 599667 |   | stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 599689 |  | stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs   |
| 652271 |  | systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 835 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 652577 |  | legbord voor traversestelling, breedte x diepte 1300 x 800 mm, voor een vaklast van 330 kg, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 868419 |  | paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 870556 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 800 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm  |
| 870738 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 800 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel                     |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten   |
| 862489 |  | systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |