

Gmöhling caisse de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 410 x
788 x 588 mm, capacité 156 l, parois
plein, fond plein

Numéro d'article: 471109



GMÖHLING



Gmöhling Caisse de transport en aluminium

exécution ultra robuste

caisse de transport en aluminium




- Convient pour transport aérien, postal et routier
- hauteur x longueur x largeur 410 x 788 x 588 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 380 x 753 x 553 mm
- capacité 156 l
- Norme européenne
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- couvercle rabattable avec joint en caoutchouc et sangles
- avec fermeture à genouillère à levier
- avec rebord de gerbage
- poignées rabattables à ressort

Détails techniques





type de récipient	bacs de manutention	équipement couvercle	joint en caoutchouc, sangles
norme européenne	oui	système de fermeture	fermeture à genouillère à

			levier
convient pour (secteurs)	transport aérien, postal et routier	gerbable	oui
capacité	156 l	gerbable avec	rebord gerbage
matériau	aluminium	structure de cloison	plein
hauteur	410 mm	soubassement	plein
hauteur intérieure	380 mm	convient pour aliments	non
longueur	788 mm	considération comme matière dang	non
longueur intérieure	753 mm	dispositif de support	poignées rabattables à ressort
largeur	588 mm	emboîtable	non
largeur intérieure	553 mm	couleur	aluminium naturel
couvercle	oui	possibilité de passage au-dessous	non
type de couvercle	couvercle rabattable	Poids	8,5 kg

Accessoires

492991		séparateur, pour caisse de transport 156 l, longueur x largeur 538 x 250 mm, épaisseur 1,5 mm, en aluminium
493065		Guidage de cloison de séparation, pour caisse de transport, en aluminium
493076		serrure à cylindre, pour caisse de transport avec capacité 42 - 239 l, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleur de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion