

## strokengordijn

hoogte 2000 mm, strookbreedte 300 mm, 3 mm dik, overlapping 150 mm (komt overeen met een aandeel van 100 %)

Artikelnummer: 526320



## Strokengordijn


strokengordijn

- hoogte 2000 mm
- strookbreedte 300 mm, 3 mm dik
- overlapping 150 mm (komt overeen met een aandeel van 100 %)
- strook van PVC in blauw-transparant
- met goede isolatie tegen warmte en kou
- geluiddemping 30 dB
- temperatuurbestendig van -5 tot +60 °C
- ophanging van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag




## Technische details

uitrusting werkplaats	strokengordijn	geluiddemping	30 dB
hoogte	2000 mm	temperatuurbestendigheid	-5 tot +60 °C
breedte strepen	300 mm	materiaal gordijn	PVC
materiaaldikte	3 mm	kleur gordijn	blauw-transparant
overlapping	150 mm	materiaal ophanging	plaatstaal
gedeeltelijke overlapping	100 %	oppervlak ophanging	verzinkt
isolatie	warmte-/koude-isolatie	gewicht	24 kg

## Gerelateerde Producten

526353		schuif gordijn, bevestiging voor de val, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

208774		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 800 x 600 mm, inhoud 130 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
527142		bezem, met borstelharen van paardenhaar, Werkbreedte 1000 mm, voor fijn stof
527436		Steel, lengte 1400 mm, van hout, bruin