

PUFFERKAPSELN UND LÖSUNGEN

**GPH 4,0 / 5**

Art.-Nr. 602614
pH Pufferkapseln (5 Stück), pH 4,0

**GPH 4,0 / 10**

Art.-Nr. 602615
pH Pufferkapseln (10 Stück), pH 4,0

**GPH 7,0 / 5**

Art.-Nr. 602616
pH Pufferkapseln (5 Stück), pH 7,0

**GPH 7,0 / 10**

Art.-Nr. 602617
pH Pufferkapseln (10 Stück), pH 7,0

**GPH 10,0 / 5**

Art.-Nr. 602618
pH Pufferkapseln (5 Stück), pH 10,0

**GPH 10,0 / 10**

Art.-Nr. 602619
pH Pufferkapseln (10 Stück), pH 10,0

**GPH 12,0 / 5**

Art.-Nr. 602620
pH Pufferkapseln (5 Stück), pH 12,0

**GPH 12,0 / 10**

Art.-Nr. 602621
pH Pufferkapseln (10 Stück), pH 12,0
Die Pufferkapseln sind auf NIST-Standards rückführbar und haben bei 25 °C eine Abweichung von $\pm 0,02$ pH.

**PHL 4**

Art.-Nr. 601369
Gebrauchsfertige pH Pufferlösung
(pH 4,01 / 25 °C), 250 ml

PHL 7

Art.-Nr. 601371
Gebrauchsfertige pH Pufferlösung
(pH 7,00 / 25 °C), 250 ml

PHL 10

Art.-Nr. 601373
Gebrauchsfertige pH Pufferlösung
(pH 10,01 / 25 °C), 250 ml

**PHL 4-1000**

Art.-Nr. 415029
Gebrauchsfertige pH Pufferlösung,
(pH 4,01 / 25 °C), 1000 ml

PHL 7-1000

Art.-Nr. 415030
Gebrauchsfertige pH Pufferlösung,
(pH 7,00 / 25 °C), 1000 ml

PHL 10-1000

Art.-Nr. 415031
Gebrauchsfertige pH Pufferlösung,
(pH 10,01 / 25 °C), 1000 ml

**KCL 3 M**

Art.-Nr. 602477
3 mol KCL-Elektrolyt zum Nachfüllen bzw. Aufbewahren von
Elektroden mit 3 mol KCl-Elektrolyt, 100 ml-Spritzflasche.

**CaCl**

Art.-Nr. 603254
Elektrolyt für Boden-pH Messung, Lösung in 1000 ml
Vierkantflasche

**GRL 100**

Art.-Nr. 601422
HCL/Pepsin Reinigungslösung, 100 ml

ELEKTRODEN-ZUBEHÖR

**GEAK-257-BNC**

Art.-Nr. 601996
Adapterkabel pH, Adapterkabel S7, 2 m

GEAK-557-BNC

Art.-Nr. 601998
Adapterkabel pH, Adapterkabel S7, 5 m

VD120

Art.-Nr. 601380
Vorstechdorn für Einstich-Elektrode GE101

**GAD 1 BNC**

Art.-Nr. 601382
Adapter zum Anstecken von Elektroden mit BNC-Stecker an
Geräte mit Cinch-Buchsen.

GPF 100

Art.-Nr. 601417
Plastik-Weithalsflasche, 100 ml

**GAK 1400**

Art.-Nr. 603523
pH Arbeits- und Kalibrierset: Je 5 Pufferkapseln GPH 4,0, GPH
7,0 u GPH 10,0, 3xGPF100, 1x KCL3M, 1x GRL 100

GWA1Z

Art.-Nr. 602914
Druck-Zubehör, Kunststoffadapter
Adapter G 1 außen, Pg 13,5 innen, Kunststoff

**PG 13.5**

Art.-Nr. 603205
Aufsteck-Gewindeadapter Pg 13,5 für
Sensoren mit Schaft Ø 12 mm

**GWA 11 PG**

Art.-Nr. 605379
Druck-Zubehör, Kunststoffadapter von PG11 Außengewinde
auf PG 13,5 Innengewinde inkl. Dichtung und PG11 Gegen-
mutter, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, O-Ring: NBR,
Temperaturbereich: -10...+100 °C

HD-22-3

Art.-Nr. 700040
Frei positionierbarer
Labor-Sensor-Halterarm für
Sensoren Ø12mm

**SDW 500**

Art.-Nr. 606171
Deionisiertes Wasser,
nachfüllbare 500 ml Dosierflasche

