



**Typ BK, besonders niedrige Bauhöhe: nur 150 mm**

- aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- einfach kombinierbar für den Schutz größerer Flächen

- zur sicheren Lagerung und zum Schutz bei Ab- und Umfüllarbeiten
- besonders niedrige Bauhöhe
- hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- herausnehmbarer Gitterrost, wahlweise aus Stahl oder Kunststoff
- leicht zu bestücken (Auffharrampen optional erhältlich)
- Mit Verbindungselementen können die Spalten zwischen mehreren Bodenelementen überdeckt werden (optional erhältlich).



Diese Abbildung zeigt die Bodenelemente Typ BK 30 und Typ BK 15 mit verzinkten Gitterrosten, Verbindungselementen und einer PE-Auffharrampe Typ Compact.

Für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten sind Bodenelemente aus Stahl lieferbar

siehe Seite **56**

Typ	BK 8.8	BK 8.15	BK 15.15	BK 22.8	BK 22.15	BK 22.22	BK 30.8	BK 30.15	BK 30.22
Maße außen B x T [mm]	790 x 790	790 x 1500	1500 x 1500	2200 x 790	2200 x 1500	2200 x 2200	3000 x 790	3000 x 1500	3000 x 2200
Auffangvolumen [l]	60	125	220	170	355	235	235	400	315
Traglast [kg/m <sup>2</sup> ]	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Radlast [kg]	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Bestellnummer Gitterrost: verzinkt	216-671-J9	164-338-J9	114-885-J9	216-673-J9	164-340-J9	236-800-J9	216-675-J9	114-889-J9	236-803-J9
Bestellnummer Gitterrost: Kunststoff	216-672-J9	164-345-J9	114-887-J9	216-674-J9	164-346-J9	236-802-J9	216-676-J9	114-891-J9	236-804-J9

**ZUBEHÖR GLEICH MITBESTELLEN**



Verbindungselement, als Abdeckung der Spalten zwischen mehreren Bodenelementen

für Typ	BK 8	BK 15	BK 22	BK 30
Bestellnummer	164-354-J9	114-914-J9	164-356-J9	114-915-J9



Bestell-Nr. 114-916-J9

Bodenbefestigung zur Fixierung der Bodenelemente am Untergrund



Bestell-Nr. 114-917-J9

Kreuzverbinder, zur Abdeckung der Eckstöße bei z. B. 4 aneinander stoßenden Bodenelementen



Bestell-Nr. 114-918-J9

Auffharrampe Typ Compact aus Polyethylen (PE), B x T 900 x 940 mm



Bestell-Nr. 114-919-J9

Distanzverbinder, zur sicheren Verbindung mehrerer Bodenelemente




Gefahrstoffregale  
ab Seite **102**


**i** Jetzt aus 9 verschiedenen Grundmaßen auswählen

Großflächig verlegte Bodenelemente können durch speziell angepasste Auffharrampen von allen Seiten mit Transportgeräten erreicht werden.

**Beispiele der vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten**



Die unterschiedlichen Grundmaße der Bodenelemente erlauben beispielsweise auch die Umbauung von Pfeilern und Stützen.



Zu jedem Bodenelement passende Rampen ermöglichen eine Rundum-Befahrbarkeit der kompletten Lagerfläche.

**Auffharrampe Combi**

Profitieren Sie von der neuen Möglichkeit, Bodenelemente auf Wunsch von allen Seiten befahren zu können. So wird die Nutzung der Bodenelemente im betrieblichen Alltag noch effektiver.

- zum leichten Bestücken der PE-Bodenelemente Typ BK
- aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- für Radlasten bis 150 kg
- Steigungswinkel nur 7 Grad

**i** Wählen Sie jetzt aus 4 Auffharrampen

Typ	ARK 8	ARK 11	ARK 15	AEK - Auffahrrampe
Maße außen B x T x H [mm]	790 x 1000 x 150	1090 x 1000 x 150	1490 x 1000 x 150	1000 x 1000 x 150
Bestellnummer	216-677-J9	216-678-J9	216-679-J9	216-680-J9