

## Tischwagen DENIOS classic-line, mit Stahlwannen

### Mit dichtgeschweißter Wanne für sicheres Arbeiten

- Robuste Konstruktion aus Stahlrohr, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
- Mit öldichten Stahlwannen, Randhöhe 40 mm, wahlweise mit 2 oder 3 Etagen
- „Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
- Ergonomische Arbeitshöhe, stabile Handgriffe für einfachen Transport
- Optional Ausführungen mit Gitterrost und Ablasshahn bzw. mit abnehmbarer Wanne erhältlich



Tischwagen mit Stahlwannen und praktischer ErgoStop Zentralbremse



- Obere Wanne mit Gitterrost und Ablasshahn 1/4", H 100 mm
- Randhöhe untere Wanne: 25 mm

- Abnehmbare Stahlblechwanne, mit 2 Handgriffen, H 200 mm
- Randhöhe untere Wanne: 25 mm

**classic-line**  
by DENIOS ■ ■



Typ	Tischwagen mit Stahlwannen					
	2			3		
Anzahl Auffangwannen						
Maße Plattform B x T [mm]	495 x 845	695 x 995	595 x 995	595 x 995	595 x 995	495 x 845
Weitere Ausstattung	–	–	Gitterrost, Ablasshahn	Wanne abnehmbar		–
Traglast gesamt/Boden [kg]	400 / 100		250 / 80			500 / 100
Durchmesser Rad [mm]	160	200	125			160
Bestellnummer	258-220-J9	258-221-J9	258-226-J9	258-876-J9		258-222-J9