

## Eckelement Bodenrost

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite  
25 x 110 x 110 mm, Aus Hochdruck-  
Polyethylen mit durchbrochener  
Oberfläche in weiß, Beständig  
gegen viele Öle, Lösungsmittel,  
Laugen und Säuren



Artikelnummer: 101612



### Eckelement Bodenrost





- geeignet für Nass- und Trockenbereiche
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 25 x 110 x 110 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in weiß
- Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Höhe	25 mm
Bodenbelag	Bodenrost	Länge	110 mm
Konfektionierung	Stecksystem	Breite	110 mm
Modul	Eckelement	elektrisch leitend	nein
geeignet für (Branche/Bereich)	Nass- und Trockenbereiche	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	Hochdruck-Polyethylen	Beständigkeit	gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren

Oberfläche Bodenbelag	durchbrochen	Gewicht	0,05 kg
Farbe	weiß		

## Dazu passt auch ...

504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau