

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 120 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm

Artikelnummer: 159282



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

- Traglast 120 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 125 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm
- Schraubloch Abstand 80x55/60 mm

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Set	nein	Feststeller	ohne
Bauform	Bockrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	120 kg	Gesamthöhe	155 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Rad-Ø	125 mm	Länge Platte	115 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	85 mm

Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	80x55/60 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,77 kg