

## Bedrunka + Hirth Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt, Traglast 100 kg, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 5 Schubladen, 1 Schrank, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



bedrunka+hirth  
Bewährte Qualität seit 1961. Tradition und Erfahrung.

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Artikelnummer: 504362



## Bedrunka + Hirth Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 100 kg
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 5 Schubladen, 1 Schrank
- links 2 Schubladen, 1 Schrank
- rechts 3 Schubladen
- Schubladen Höhe 2x75 mm/3x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Einzelauszugssperre



- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 3 Jahre Garantie











## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Nutztiefe Schublade	600 mm
Tischtyp	Werkbank	Schubladentraglast	100 kg
Gestellausführung	4 Füße	Auszug Schublade	100 %
Gestellform	4-Fußgestell	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Rollenführung
Höhe	860 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Breite	1500 mm	Griff	Griffleiste
Tiefe	750 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
Stärke Platte	40 mm	Material Platte	Buche-Massivholz
Traglast	100 kg	Oberfläche Platte	geölt
höhenverstellbar	nein	Farbe Platte	Buche
elektrisch leitend	nein	Material Gestell	Stahl
Werkbank Ausstattung	5 Schubladen, 1 Schrank	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Unterbauten links	2 Schubladen, 1 Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Unterbauten rechts	3 Schubladen	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl	5 Stück	Schließfunktion	Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/3x200 mm	Türen Anzahl	1 Stück
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 200 mm	3 Stück	Garantie	3 Jahre
Nutzbreite Schublade	600 mm	Gewicht	170 kg

## Zubehör

504385		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 8 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 75 mm
504389		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 8 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 200 mm
504390		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 10 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 75 mm
504393		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 10 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 200 mm
504395		Riffelgummi-Matte für Schublade, Breite x Tiefe 600 x 600 mm

## Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau