

C+P

Werkstattsschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 524834

ERGO



C+P Werkzeug- und Materialschrank ERGO

mit Sichtfenster-Flügeltüren

Werkstattsschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- Türöffnungswinkel 180 °
- Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Griffschloss
- verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung

- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Werkstattsschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Material	Stahlblech
Höhe	1950 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Breite	930 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	Böden	Türöffnungswinkel	180 °
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Griff	Griffschloss
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	70 kg	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Gewicht	71,97 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
405507		Fachboden für Regalschrank, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung