Alu-Transportroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm, Plattform offen, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 526656

Aluminium-Transportroller

für Euronorm-Behälter

Alu-Transportroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm
- Plattform offen
- Rahmen mit offenen Ecken
- Aluminiumkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager

Technische Details				
Transportgerät	Transportroller	Material	Aluminium	
Rollertyp	Kastenroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	
Traglast	250 kg	Bereifung	Gummi	
Euronorm	ja	Radlager	Kugellager	
Ladeflächenlänge	800 mm	Durchmesser Rad	100 mm	
Ladeflächenbreite	600 mm	Länge	800 mm	
Plattform	offen	Breite	600 mm	
Ladefläche Ausstattung	Rahmen mit offenen Ecken	Gewicht	4,3 kg	

Dazu passt auch			
149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen	
215913	-	Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm	
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9	
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße	